FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M12X10

Artikelnummer	07860.120.010
Merk	-
UBB	500645147017
UNSPSC	31161518
EAN	8717077055612
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	10 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

NF	E27-180
ASME	B18.3.6M
ISO	4026
NEN	2341
DIN	913
BS	4168-2

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	10
P	1.75

Technische tekening

s	6
t (min.)	4.8

