



## Constructiebout met moer ISO-Metrisch EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 8.8/8 M16X170

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 01405.160.170 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 500613360410 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161620 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715494428125 |
|-----|---------------|

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| PKG. van 25 | Alleen volledige verpakkingen |
|-------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|          |     |
|----------|-----|
| Diameter | M16 |
|----------|-----|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 170 mm |
|--------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Klasse | 8.8/8 |
|--------|-------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
|---------------------|---------|

|          |            |
|----------|------------|
| Kopsoort | Zeskantkop |
|----------|------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaalsoort | Staal |
|----------------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Draadrichting | Rechts |
|---------------|--------|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt |
|----------------------|--------------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
|------------|------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | Alleen volle verpakkingen toegestaan. Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen. Meestal zullen dan bouwproducten volgens geharmoniseerde |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standaarden

|     |           |
|-----|-----------|
| ISO | 4014/4032 |
|-----|-----------|

|    |       |
|----|-------|
| EN | 15048 |
|----|-------|

Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast. Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt. Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk. De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048. Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos. Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar. ISO metrisch

## Technische specificatie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 44   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 57   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 38   |
| d-D                                | M16  |
| k                                  | 10   |
| L (mm)                             | 170  |
| m (max.)                           | 14.8 |
| P                                  | 2    |

## Technische tekening



