

Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 Steel (AD-W7) Plain 5.6 M16X180

Artikelnummer	08750.160.180
Merk	-
UBB	952351298551
UNSPSC	31161620
EAN	8715492563873
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	180 mm
Klasse	5.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal (AD-W7)
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten: Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C. Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13. Producenten die opgenomen

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

zijn in VdTÜV-
Merkblatt 1253/4
zijn gemachtigd
om een certificaat
volgens EN 10204
3.1 te vervangen
door producent- en
sterkteklassemarkering.
Dit is ook
geaccepteerd door
Lloyd's Register
Energy.voor
drukvlaten

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

Technische tekening

