

## Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M33X80

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01410.330.080                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 954351243264                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492410917                 |
| PKG. van 5    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M33                    |
| Lengte               | 80 mm                  |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt     |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| DIN  | 933        |
| ISO  | 4017       |
| NF   | E25-114    |
| ASME | B18.2.3.1M |

**Info**

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M33 |
| k      | 21  |
| L (mm) | 80  |
| P      | 3.5 |
| s      | 50  |

Technische tekening

