



Constructiebout voldraad met moer ISO-Metrisch EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 8.8/8 M10X60

Artikelnummer	01415.100.060
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500574465315
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715494284417
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	----------------------------------

Technische parameters

Diameter	M10
----------	-----

Lengte	60 mm
--------	-------

Klasse	8.8/8
--------	-------

Aandraaivoorziening	Zeskant
---------------------	---------

Kopsoort	Zeskantkop
----------	------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
----------------------	--------------------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	---------------------------

Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan.Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen.Meestal zullen dan bouwproducten volgens geharmoniseerde
------	---

Standaarden

EN	15048
----	-------

ISO	4017/4032
-----	-----------

Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast. Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt. Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk. De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048. Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos. Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar. ISO metrisch

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
m (max.)	8.4
P	1.5
s	16

Technische tekening

