



Schotelveer serie C EN 16983 C Staal acc. to EN 16983 Gefosfateerd 20X10,2X0,5MM

Artikelnummer	36303.210.005
Merk	-
UBB	950357276928
UNSPSC	31161811
EAN	8715492759146
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10.2 mm
d _e	20
d _i	10.2
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	acc. to EN 16983
Buitendiameter	20
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd
Type nr.	C (light)

Standaarden

DIN	2093-C
EN	16983-C

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = l_0 - t$). De waarden die zijn opgegeven voor t zijn nominale waarden. Bij schotelveren met $6 < t \leq 14$ wordt

de gewenste
veerbelasting F
verkregen door
de dikte van de
schotelveer t te
verminderen tot de
waarden tussen
haakjes. Zie EN
16984 voor de
berekening van
schotelveren.
Uitgebreide
technische gegevens
op aanvraag.

Technische specificatie

di (H12)	10.2
D (mm)	10.2
F	254
Lo	1.15
t	0.5
Dikte	0.5

Technische tekening

