



Schotelveer DIN 2093 Verenstaal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Gefosfateerd 125X64,0X6,0MM

Artikelnummer	36307.973.060
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500644904152
-----	--------------

UNSPSC	31161811
--------	----------

EAN	8717077039810
-----	---------------

PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	64 mm
----------	-------

d _e	125
----------------	-----

d _i	64
----------------	----

Materiaalsoort	Verenstaal
----------------	------------

Materiaalsoort Technisch	50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
-----------------------------	---------------------------------

Buitendiameter	125
----------------	-----

Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd
----------------------	--------------

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. Bovenstaande schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 zijn geschikt voor algemeen gebruik. Voor meer kritische toepassingen wordt geadviseerd schotelveren te kiezen uit de artikelgroepen
------	---

Standaarden

DIN	≈2093-A/C
-----	-----------

36300, 36302 ,
36303 en
36450. Groep 1:
t 1,25 uit staal
C67SGroep 2:
 $1,25 \leq t \leq 6,0$ uit
staal 51 Cr V4 (de
randen van deze
schotelveren zijn
niet nagedraaid). F
= veerkracht in
Newton bij een
veerweg $s \approx 0,75$
ho (ho = $L_0 - t$). Type
A: uitvoering zwaar
($D_e/t \approx 18$). Type B:
uitvoering middel
($D_e/t \approx 28$). Type C:
uitvoering licht ($D_e/t \approx 40$). Wordt het
type niet vermeld,
dan is de betreffende
afmeting niet DIN
genormaliseerd. Voor
de berekening van
schotelveren, zie
DIN 2092.

Technische specificatie

di (H12)	64
D (mm)	64
F	52155
L ₀	9.6
t	6
Dikte	6

Technische tekening

