

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X130

Artikelnummer	01420.120.130
Merk	-
UBB	500621735595
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504164
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 36
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): L200mm 49

b (min.): $L \leq 125$ mm 30

d-D M12

k 7.5

L (mm) 130

P 1.75

s 19

Technische tekening

