



## Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X35

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 51042.060.035 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 951351901636 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161605 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492261021 |
|-----|---------------|

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| PKG. van 50 | Alleen volledige verpakkingen |
|-------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M6                     |
| Lengte                   | 35 mm                  |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant          |
| Kopsoort                 | Lage cilinderkop       |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 6912 |
|-----|------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

## Technische specificatie

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 18 |
| d-D                             | M6 |
| dh                              | 3  |
| dk                              | 10 |
| Voldraad als $L \leq$           | 25 |
| k                               | 4  |
| L (mm)                          | 35 |
| P                               | 1  |
| s                               | 5  |

## Technische tekening

