

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M16X75

Artikelnummer	01420.160.075
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351206251
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492411327
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Technische specificatie

b (min.): 44
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 57

b (min.): $L \leq 125$ mm 38

d-D M16

k 10

L (mm) 75

P 2

s 24

Technische tekening

