

## Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M16X100

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 01420.160.100 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 950351206582 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161620 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492411358 |
|-----|---------------|

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| PKG. van 25 | Alleen volledige verpakkingen |
|-------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M16                    |
| Lengte               | 100 mm                 |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt     |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

## Technische specificatie

b (min.): 44  
125mm  $L \leq 200$ mm

b (min.): L200mm 57

b (min.):  $L \leq 125$ mm 38

d-D M16

k 10

L (mm) 100

P 2

s 24

## Technische tekening

