

## Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X260

Artikelnummer 01420.200.260

Merk -

UBB 950351207812

UNSPSC 31161620

EAN 8715492411679

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M20                    |
| Lengte               | 260 mm                 |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt     |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

## Technische specificatie

b (min.): 52  
125mm  $L \leq 200$ mm

b (min.):  $L \geq 200$ mm 65

b (min.):  $L \leq 125$ mm 46

d-D M20

k 12.5

L (mm) 260

P 2.5

s 30

## Technische tekening

