




Conische zitting DIN 6319 D Roestvaststaal (RVS) A2 type D M20

Artikelnummer	51935.200.001
Merk	-
UBB	500511291410
UNSPSC	31161801
EAN	8715494537995
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2

Info

F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS) Deze verzonken ringen worden vaak gecombineerd met bolle ringen volgens DIN 6319-C.. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°. **WAARSCHUWING:** bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van RP0,2, voor

Standaarden

DIN	6319-D
-----	--------

klasse 8.8 c.q. 8 is
dat maximaal 66%
van RP0,2. Gebruik
deze ringen niet voor
sleufgaten, maar
gebruik in plaats
daarvan het type
DIN 6319-G.type D

Technische specificatie

F max (kN)	117
d1(H13)	21
d2(H13)	23.2
d4	36
h3	7.5
h4 ≈	11.7

Technische tekening

