



Bolle sluitring DIN 6319 C Roestvaststaal (RVS) A2 M8

Artikelnummer	51936.080.001
Merk	-
UBB	500627341943
UNSPSC	31161801
EAN	8715494538985
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2

Info

F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS) Deze bolle sluitringen worden vaak gecombineerd met verzonken ringen volgens DIN 6319-D of DIN 6319-G. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°. **WAARSCHUWING:** bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46%

Standaarden

DIN	6319-C
-----	--------

van RP0,2, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van RP0,2. Gebruik deze ringen niet in combinatie met type DIN 6319-D voor toepassing op sleufgaten, maar combineer ze in plaats daarvan met het type DIN 6319-G.

Technische specificatie

F max (kN)	17
d1(H13)	8.4
d2(H13)	9.6
d3	17
h2	3.2
h4 ≈	5.6

Technische tekening

