

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M22X200

Artikelnummer 01420.220.200

Merk -

UBB 954351342918

UNSPSC 31161620

EAN 8715492411785

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Technische specificatie

b (min.): 56
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 69

b (min.): $L \leq 125$ mm 50

d-D M22

k 14

L (mm) 200

P 2.5

s 32

Technische tekening

