

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M16X220

Artikelnummer 01400.160.220

Merk -

UBB 950351938614

UNSPSC 31161620

EAN 8715492408815

PKG. van 25 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	220 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	220
P	2
s	24

