FABORY

# Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M24X75

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01400.240.075 |
| Merk | - |
| UBB | 950351196353 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492409379 |
| PKG. van 25 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M24 |
| Lengte | 75 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |

## Technische specificatie

## Technische tekening

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 60 |
| b (min.): L200mm | 73 |
| b (min.): L≤125mm | 54 |
| d-D | M24 |
| k | 15 |
| L (mm) | 75 |
| P | 3 |
| s | 36 |

