

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M30X200

Artikelnummer 01420.300.200

Merk -

UBB 500621739894

UNSPSC 31161620

EAN 8715494504591

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Technische specificatie

b (min.): 72
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 85

b (min.): $L \leq 125$ mm 66

d-D M30

k 18.7

L (mm) 200

P 3.5

s 46

Technische tekening

