

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X100

Artikelnummer 01420.360.100

Merk -

UBB 500621740371

UNSPSC 31161620

EAN 8715494504645

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Technische specificatie

b (min.): 84
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): L200mm 97

b (min.): $L \leq 125$ mm 78

d-D M36

k 22.5

L (mm) 100

P 4

s 55

Technische tekening

