

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X130

Artikelnummer 01420.360.130

Merk -

UBB 500621740603

UNSPSC 31161620

EAN 8715494504676

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Technische specificatie

b (min.): 84
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 97

b (min.): $L \leq 125$ mm 78

d-D M36

k 22.5

L (mm) 130

P 4

s 55

Technische tekening

