

## Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M10X30

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 01430.100.030 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 952351332871 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161620 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492412225 |
|-----|---------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |
|--------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Diameter                               | M10                    |
| Lengte                                 | 30 mm                  |
| Klasse                                 | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening                    | Zeskant                |
| Kopsoort                               | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort                         | Staal                  |
| Draadrichting                          | Rechts                 |
| OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt |                        |
| Draadsoort                             | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4017       |
| NF   | E25-114    |
| DIN  | 933        |
| NEN  | 1568       |
| ASME | B18.2.3.1M |

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

## Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M10 |
| k      | 6.4 |
| L (mm) | 30  |
| P      | 1.5 |
| s      | 17  |

## Technische tekening

