

## Zeskantmoer DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |8| M22

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01500.220.001                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950355023439                  |
| UNSPSC        | 31161727                      |
| EAN           | 8715492413130                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M22                    |
| Klasse               | 8                      |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt     |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

#### Info

Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendigheid wordt hierdoor

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-401 |
| NEN | 1560    |
| DIN | 934     |

**FABORY**

niet nadelig  
beïnvloed omdat  
de schroefdraad  
beschermd wordt  
door de zinklaag van  
het tegendeel.ISO  
metrisch

### Technische specificatie

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M22 |
| m   | 18  |
| P   | 2.5 |
| s   | 32  |

### Technische tekening

