



Lage zeskantmoer overmaats DIN 439 2 Staal Thermisch verzinkt 04 M12

Artikelnummer	01580.120.001
Merk	-
UBB	950355026085
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413482
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De

Standaarden

NF	E25-405-1
ASME	B18.2.4.5M
ISO	4035
NEN	2334-B
DIN	439-2

FABORY

corrosiebestendigheid
wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd
wordt door de
zinklaag van het
tegendeel. overmaats

Technische specificatie

d-D	M12
m	6
P	1.75
s	19

Technische tekening

