



## Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Staal Blank 08.8 M6X45

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 07030.060.045 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 952351907748 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161605 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492053213 |
|-----|---------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| PKG. van 200 | Alleen volledige verpakkingen |
|--------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|          |    |
|----------|----|
| Diameter | M6 |
|----------|----|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 45 mm |
|--------|-------|

|        |      |
|--------|------|
| Klasse | 08.8 |
|--------|------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
|---------------------|---------------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Kopsoort | Lage cilinderkop |
|----------|------------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaalsoort | Staal |
|----------------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Draadrichting | Rechts |
|---------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Oppervlaktebedekking | Blank |
|----------------------|-------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
|------------|------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standaarden

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 6912 |
|-----|------|

en 10.9 → 010.9  
 en 12.9 → 012.9. Bij  
 de roestvaststalen  
 schroeven wordt  
 dit aangeduid door  
 alleen de staalsoort  
 te vermelden en de  
 sterkteklasse (bijv.  
 70) weg te laten  
 in de merktekens.  
 Dus A2-70 → A2. De  
 oude en nieuwe  
 aanduidingen  
 kunnen nog enige  
 tijd naast elkaar  
 blijven voorkomen.

## Technische specificatie

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 18 |
| d-D                             | M6 |
| dh                              | 3  |
| dk                              | 10 |
| Voldraad als $L \leq$           | 25 |
| k                               | 4  |
| L (mm)                          | 45 |
| P                               | 1  |
| s                               | 5  |

## Technische tekening

