



## Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Staal Blank 08.8 M24X100

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 07030.240.100                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 954351345804                  |
| UNSPSC        | 31161605                      |
| EAN           | 8715492054050                 |
| PKG. van 1    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M24                    |
| Lengte               | 100 mm                 |
| Klasse               | 08.8                   |
| Aandraaivoorziening  | Binnenzeskant          |
| Kopsoort             | Lage cilinderkop       |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

**Info** De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8

### Standaarden

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 6912 |
|-----|------|

en 10.9 → 010.9  
 en 12.9 → 012.9. Bij  
 de roestvaststalen  
 schroeven wordt  
 dit aangeduid door  
 alleen de staalsoort  
 te vermelden en de  
 sterkteklasse (bijv.  
 70) weg te laten  
 in de merktekens.  
 Dus A2-70 → A2. De  
 oude en nieuwe  
 aanduidingen  
 kunnen nog enige  
 tijd naast elkaar  
 blijven voorkomen.

## Technische specificatie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 60  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 73  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 54  |
| d-D                                | M24 |
| dh                                 | 12  |
| dk                                 | 36  |
| Voldraad als $L \leq$              | 80  |
| k                                  | 14  |
| L (mm)                             | 100 |
| P                                  | 3   |
| s                                  | 19  |

## Technische tekening

