



## Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X20

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 07470.030.020 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 950351486184 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161518 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492151049 |
|-----|---------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| PKG. van 200 | Alleen volledige verpakkingen |
|--------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|          |    |
|----------|----|
| Diameter | M3 |
|----------|----|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 20 mm |
|--------|-------|

|        |      |
|--------|------|
| Klasse | 08.8 |
|--------|------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
|---------------------|---------------|

|          |              |
|----------|--------------|
| Kopsoort | Verzonkenkop |
|----------|--------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaalsoort | Staal |
|----------------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Draadrichting | Rechts |
|---------------|--------|

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
|----------------------|-------------------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
|------------|------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standaarden

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | ≈7991 |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | 10642 |
|-----|-------|

belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

## Technische specificatie

|                       |      |
|-----------------------|------|
| b (min.)              | 18   |
| d-D                   | M3   |
| dk(max.)              | 5.81 |
| Voldraad als $L \leq$ | 25   |
| k (max.)              | 1.86 |
| L (mm)                | 20   |
| P                     | 0.5  |
| s                     | 2    |
| $\alpha$              | 90   |

## Technische tekening

