

Zeskantbout voor drukvaten ISO 4014 Staal (AD-W7) Elektrolytisch verzinkt 5.6 M16X130

Artikelnummer	08751.160.130
Merk	-
UBB	500648338613
UNSPSC	31161620
EAN	8717077243781
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	130 mm
Klasse	5.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal (AD-W7)
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Info

Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten: Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C. Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13. Producenten

die opgenomen
zijn in VdTÜV-
Merkblatt 1253/4
zijn gemachtigd
om een certificaat
volgens EN 10204
3.1 te vervangen
door producent- en
sterkteklassemarkering.
Dit is ook
geaccepteerd door
Lloyd's Register
Energy voor
drukvlaten

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2
s	24

Technische tekening

