



DIN 6319 C Staal 550+100 HV10 Blank M24

Artikelnummer	16206.240.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950356448551
-----	--------------

UNSPSC	31161801
--------	----------

EAN	4020772081799
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M24
----------	-----

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Materiaalsoort Technisch	550+100 HV10
-----------------------------	--------------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Type nr.	C
----------	---

Info	F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS) Deze bolle sluitringen worden vaak gecombineerd met verzonken ringen volgens DIN 6319-D of DIN 6319-G. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°. WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische
------	---

Standaarden

DIN	6319-C
-----	--------

eigenschappen
ervan benut worden
tot maximaal 46%
van RP0,2, voor
klasse 8.8 c.q. 8 is
dat maximaal 66%
van RP0,2. Gebruik
deze ringen niet
in combinatie met
type DIN 6319-D
voor toepassing op
sleufgaten, maar
combineer ze in
plaats daarvan met
het type DIN 6319-
G.

Technische specificatie

F max (kN)	168
d1(H13)	25
d2(H13)	28
d3	44
h2	8.2
h4 ≈	15.2

Technische tekening

