



Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 010.9 M10X20

Artikelnummer	07407.100.020
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500571181303
-----	--------------

UNSPSC	31161518
--------	----------

EAN	8715494143080
-----	---------------

PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M10
----------	-----

Lengte	20 mm
--------	-------

Klasse	010.9
--------	-------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Verzonkenkop
----------	--------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
----------------------	--

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	---------------------------

Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid. Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid
------	--

Standaarden

ISO	10642
-----	-------

DIN	≈7991
-----	-------

van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	32
d-D	M10
dk(max.)	20.69
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	6.2
L (mm)	20
P	1.5
s	6
α	90

Technische tekening

