



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.4 1.5/8X425 (16.3/4)

Artikelnummer	22330.412.425
Merk	-
UBB	500578948134
UNSPSC	31161619
EAN	8715494416801
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.5/8 Inch
Lengte	425 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.4
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8

Info

De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen. Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194/ A194M en zullen geleidelijk uitfaseren. Aanbevolen wordt

Standaarden

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

FABORY

moeren in Grade 7
te gebruiken.

Technische specificatie

B	2.5625
L (mm)	425
M	40.5

Technische tekening

