



## Zelfdraadsnijdende bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7516 AE-H Staal Elektrolytisch verzinkt M3X12

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 27100.030.012 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 950352261909 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161507 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492950819 |
|-----|---------------|

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| PKG. van 2000 | Alleen volledige verpakkingen |
|---------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|          |    |
|----------|----|
| Diameter | M3 |
|----------|----|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 12 mm |
|--------|-------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Aandraaivoorziening | Phillips |
|---------------------|----------|

|          |                |
|----------|----------------|
| Kopsoort | Bolcilinderkop |
|----------|----------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaalsoort | Staal |
|----------------|-------|

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
|----------------------|-------------------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
|------------|------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | De voorboordiameter Drill ø (H11) is een richtlijn voor materiaal met gemiddelde sterkte. Voor zachte of dunne materialen kan gekozen worden voor een kleiner gat, voor harde of dikke materialen voor een groter gat. Het wordt aanbevolen om de exacte diameter te selecteren op basis van tests. De inschroeflengte mag |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standaarden

|     |           |
|-----|-----------|
| DIN | 7516-AE H |
|-----|-----------|

in geen geval groter  
zijn dan tweemaal  
de nominale  
schroefdiameter. Waarschuwing:  
bij het elektrolytisch  
behandelen van  
deze producten  
bestaat er  
gevaar voor het  
optreden van  
waterstofbrosheid.

## Technische specificatie

|                |     |
|----------------|-----|
| d-D            | M3  |
| dk             | 5.6 |
| Boor ø (H11)   | 2.7 |
| k              | 2.4 |
| L (mm)         | 12  |
| No. kruisgleuf | 1   |
| P              | 0.5 |

## Technische tekening

