

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 5X30MM



Artikelnummer	39730.050.030
Merk	-
UBB	950359661424
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826220
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	30 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

DIN	1473
NEN	≈2604
ISO	≈8740

Technische specificatie

c ≈	0.6
d1	5
d2 ≈	5.25
D (mm)	5
f ≈	2

Technische tekening



L (mm)	30
$r \approx$	5
Tolerantie	h11
V	16.5