FABORY



# FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 16/100 (16X220)

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 63324.160.100 |
| Merk | - |
| UBB | 500504273714 |
| UNSPSC | 31162101 |
| EAN | 4006209455678 |
| PKG. van 10 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M16 |
| Lengte | 220 mm |
| Materiaalsoort | Staal |
| Approval | ETA Option 7 |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Type nr. | FBN II |
| Info | do = Boordiameter.tfix = Nuttige lengte.hef = Effectieve verankeringsdiepte.Min. td = Aanbevolen boordiepte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N |

## Standaarden

niet onderschreden worden.Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M16 |
| do | 16 |
| hef | 80 |
| kN | 12.6 |
| L (mm) | 220 |
| Min. td | 204 |
| Ring ø | 30 |
| tfix | 100 |
| Type | 16/100 (16X220) |

## Technische tekening

