



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M8X50

Artikelnummer	07820.080.050
Merk	-
UBB	951351207802
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161352
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NF	E27-182
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	50
P	1.25
s	4
t (min.)	3
z lang (min.)	4

Technische tekening



z lang als L $\geq$ 12

z kort (min.) 2