



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD :

QUICK - 10 / 30 ML

Datum herziening:11/01/2016

1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming

1.1 Productidentificatie

0.5% chloorhexidine digluconaat in 70% alcohol

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

/

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

D2S Pharma bvba

Berchemweg 139

9700 Oudenaarde

T : 0032 55 610 544 F : 0032 55 610 509

info@d2spharma.be www.d2spharma.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

0032 70 245 245

2 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Vloeibaar, doorzichtig, niet gekleurd.

Kan oogirritatie veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

2.2.1 Symbolen



2.2.2 Signaalwoord

Ontvlambaar

2.2.3 Gevaarzinnen

R11: licht ontvlambaar

2.2.4 Veiligheidszinnen

/

2.3 Andere gevaren

/

3 RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chloorhexidine digluconaat	0.5%	Cas 55-56-1 R:36/37/38-43-51/53
Ethanol	67.9%	Cas 64-17-5 R:11
Isopropylalcohol	2.1%	Cas 67-63-0 R:11-36-67

4 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Steeds zo spoedig mogelijk medisch advies inwinnen in geval van ernstige of aanhoudende stoornissen.

HUIDCONTACT: Eventueel spoelen met water indien geen normaal gebruik.

OOGCONTACT: Langdurig spoelen met water en dan oogarts raadplegen.

INSLIKKEN: Mond spoelen en indien nodig arts waarschuwen.
INADEMING: Frisse lucht.

4.2 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

5 RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

5.2 Speciale gevaren

5.3 Advies voor brandweerlieden

Poeder, alcohol bestendig schuim, zeer veel water, koolzuur: alle blusstoffen toegestaan.

6 RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Niet eten drinken of roken, veiligheidsbril, handschoenen, ventilatie.

6.2 Milieu-voorzorgsmaatregelen

Gemorst product indammen en opzuigen, restant spoelen met water en afvoeren naar de riool.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

7 RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Ventilatie, geen open vuur, geen vonken, niet roken.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Brandveilig en gescheiden van oxidatiemiddelen opslaan.

7.3 Specifiek eindgebruik

8 RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Inhalatiebescherming:	Ventilatie	
Huidbescherming:		
Oogbescherming:	Contact vermijden	
Overige bescherming:	Niet eten, drinken of roken.	

9 RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Kookpunt:	81°C
Smelt/vriespunt:	
Uitzicht/kleur:	
PHwaarde:	
Voorkomen bij 20°C:	vloeistof met typische geur
Vlampunt:	>21°C
Brandgevaar:	
Ontvlambaarheid:	425°C
Zelfontbrandingstemp:	
Densiteit:	0.88

9.2 Overige informatie

10 RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Gevaarlijke reacties met oxidatiemiddelen,.

10.2 Chemische stabiliteit

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

10.4 Te vermijden omstandigheden

Oxidatiemiddelen vermijden.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende maatregelen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

11 RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit: kan inwerken op het zenuwstelsel, kan in het lichaam worden opgenomen.

Carcinogene werking: /

Mutagene werking: /

12 RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Makkelijk afbreekbaar

12.3 Bioaccumulatie

12.4 Mobiliteit in de bodem

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

12.6 Andere schadelijke effecten

13 RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Kan worden verbrand in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

14 RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer: UN 1170

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Ethanol oplossing

14.3 Transportgevarenklasse: 3

14.4 Verpakkingsgroep: II

14.5 Milieugevaren:

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:



15 RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel

R11: licht ontvlambaar, S7: verpakking gesloten houden, S16: buiten bereik van vuurbron bewaren/vervoeren.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

16 RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Verklarende lijst van de afkortingen

NR: nummer

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

zPzB: Zeer Persistent en sterk Bioaccumulerende stoffen

16.2 Verklarende lijst van de R&H zinnen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

16.3 Reden van herziening, wijzigingen in volgende rubrieken