



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M10X50

Artikelnummer	07820.100.050
Merk	-
UBB	950351512245
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161499
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NEN	2344
BS	4168-4
NF	E27-182
ISO	4028
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	50
P	1.5
s	5
t (min.)	4
z lang (min.)	5

Technische tekening



z lang als $L \geq$ 16

z kort (min.) 2.5