



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M16X25

Artikelnummer	07820.160.025
Merk	-
UBB	951351210517
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161826
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	25 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
NF	E27-182
BS	4168-4
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M16
dp(max.)	12
L (mm)	25
P	2
s	8
t (min.)	6.4
z lang (min.)	8

Technische tekening



z lang als L $\geq$ 25

z kort (min.) 4