

## Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 Steel (AD-W7) Plain 5.6 M24X110

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 08750.240.110                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351671132                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492564054                 |
| PKG. van 10   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M24                    |
| Lengte               | 110 mm                 |
| Klasse               | 5.6                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal (AD-W7)          |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Info

Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten: Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C. Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13. Producenten die opgenomen

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |

zijn in VdTÜV-  
Merkblatt 1253/4  
zijn gemachtigd  
om een certificaat  
volgens EN 10204  
3.1 te vervangen  
door producent- en  
sterkteklassemarkering.  
Dit is ook  
geaccepteerd door  
Lloyd's Register  
Energy.voor  
drukvlaten

## Technische specificatie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 60  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 73  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 54  |
| d-D                                | M24 |
| k                                  | 15  |
| L (mm)                             | 110 |
| P                                  | 3   |
| s                                  | 36  |

## Technische tekening

