

Tapeind inschroeflengte $\approx$ 1,25d DIN 939 Staal Blank 8.8 M16X30



Artikelnummer	21520.160.030
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500644889973
-----	--------------

UNSPSC	31161610
--------	----------

EAN	8717077038394
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M16
----------	-----

Lengte	30 mm
--------	-------

Klasse	8.8
--------	-----

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Blank
----------------------	-------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info	ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b1= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b2= 26 mm. De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie
------	--

Standaarden

DIN	939
-----	-----

NF	E25-135
----	---------

Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage. De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte $\approx 1,25d$ worden o.a. toegepast in gietijzer.

Technische specificatie

b:L≤125mm	38
b:125mmL≤200mm	44
b _m ≈ 1,25d	20
b ₂ =L-(x ₁ +3) t/m L≤	45
d-D	M16
L (mm)	30
P	2
x	5

Technische tekening

