

Tapeind inschroeflengte $\approx$ 1,25d DIN 939 Staal Blank 8.8 M16X110



Artikelnummer	21520.160.110
Merk	-
UBB	500644890294
UNSPSC	31161610
EAN	8717077038424
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	939
NF	E25-135

Info

ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b1= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b2= 26 mm. De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie

Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage. De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte $\approx 1,25d$ worden o.a. toegepast in gietijzer.

Technische specificatie

b:L≤125mm	38
b:125mmL≤200mm	44
b _m ≈ 1,25d	20
b ₂ =L-(x1+3) t/m L≤	45
d-D	M16
L (mm)	110
P	2
x	5

Technische tekening

