

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8.8 M16X75

Numer artykułu	01226.160.075
Marka	-
UBB	500571903789
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494282819
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	75 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Rysunek techniczny



L (mm) 75

P 2

s 24