



## Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 12,8X7,2X0,25MM

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 36460.135.002                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950357386321                  |
| UNSPSC        | 31161811                      |
| EAN           | 8715492762979                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Diameter             | 7.2 mm       |
| d <sub>e</sub>       | 12.8         |
| d <sub>i</sub>       | 7.2          |
| Materiaalsoort       | Verenstaal   |
| Buitendiameter       | 12.8         |
| Oppervlaktebedekking | Gefosfateerd |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | <p>Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging <math>s \approx 0,75 h_0</math> (<math>h_0 = l_0 - t</math>). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.</p> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standaarden

### Technische specificatie

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d <sub>i</sub> (H12) | 7.2 |
| D (mm)               | 7.2 |
| F                    | 29  |

### Technische tekening

|       |      |
|-------|------|
| Lo    | 0.5  |
| t     | 0.51 |
| Dikte | 0.25 |

