

## ISO 8748 Verenstaal 420-545 HV30 6X26MM



|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 39150.060.026 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 950359073695 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31163201 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492810151 |
|-----|---------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |
|--------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Diameter                 | 6 mm         |
| Lengte                   | 26 mm        |
| Materiaalsoort           | Verenstaal   |
| Materiaalsoort Technisch | 420-545 HV30 |

### Standaarden

|     |      |
|-----|------|
| ISO | 8748 |
| DIN | 7344 |

#### Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. Voor de gatrdiameter wordt d (nominaal) met tolerantieveld H12 aanbevolen. Specifieke kenmerken spiraalspanbussen: Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-,

aanslag- of meeneempennen toegepast worden. Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slagen/of stootbelasting. Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn. Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.

## Technische specificatie

|          |      |
|----------|------|
| a ≈      | 1.5  |
| d1(max.) | 6.4  |
| d1(min.) | 6.18 |
| d2(max.) | 5.85 |
| D (mm)   | 6    |
| L (mm)   | 26   |
| V        | 30   |

## Technische tekening

