



## Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X35

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 51040.100.035 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 952351197654 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161605 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492260499 |
|-----|---------------|

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| PKG. van 50 | Alleen volledige verpakkingen |
|-------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|          |     |
|----------|-----|
| Diameter | M10 |
|----------|-----|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 35 mm |
|--------|-------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
|---------------------|---------------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Kopsoort | Lage cilinderkop |
|----------|------------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Materiaalsoort | Roestvaststaal |
|----------------|----------------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Materiaalsoort<br>Technisch | A2 |
|-----------------------------|----|

|               |        |
|---------------|--------|
| Draadrichting | Rechts |
|---------------|--------|

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Draadsoort | Metrische<br>schroefdraad |
|------------|---------------------------|

### Standaarden

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 7984 |
|-----|------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

en 10.9 → 010.9  
 en 12.9 → 012.9. Bij  
 de roestvaststalen  
 schroeven wordt  
 dit aangeduid door  
 alleen de staalsoort  
 te vermelden en de  
 sterkteklasse (bijv.  
 70) weg te laten  
 in de merktekens.  
 Dus A2-70 → A2. De  
 oude en nieuwe  
 aanduidingen  
 kunnen nog enige  
 tijd naast elkaar  
 blijven voorkomen.

## Technische specificatie

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| b (min.)              | 26  |
| d-D                   | M10 |
| dk                    | 16  |
| Voldraad als $L \leq$ | 35  |
| k                     | 6   |
| L (mm)                | 35  |
| P                     | 1.5 |
| s                     | 7   |

## Technische tekening

