

**Śruby z łbem sześciokątnym,
gwint montażowy,
izometryczny DIN 931 Stal
Ocynkowane na gorąco 8.8
M12X140/S=19**

Numer artykułu	01400.120.140
Marka	-
UBB	950351191552
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492408600
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	140 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Info

Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, gwint walcowany jest poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu. Zaletą tej metody produkcji jest to, że śruby mogą

Normy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

FABORY

być bez przeszkód
stosowane
w każdym
nagwintowanym
otworze. Odpowiadające
im nakrętki
IZOMETRYCZNE
MONTAŻOWE,
zostały
nagwintowane
zgodnie z klasą
tolerancji 6H po
cynkowaniu, tak
aby doskonale
pasowały do
śrub.izometryczna

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	140
P	1.75
s	19

Rysunek techniczny

