



## Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X40

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 51042.120.040 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 951351905850 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161605 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492261434 |
|-----|---------------|

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| PKG. van 10 | Alleen volledige verpakkingen |
|-------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|          |     |
|----------|-----|
| Diameter | M12 |
|----------|-----|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 40 mm |
|--------|-------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
|---------------------|---------------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Kopsoort | Lage cilinderkop |
|----------|------------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Materiaalsoort | Roestvaststaal |
|----------------|----------------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Materiaalsoort<br>Technisch | A2 |
|-----------------------------|----|

|               |        |
|---------------|--------|
| Draadrichting | Rechts |
|---------------|--------|

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Draadsoort | Metrische<br>schroefdraad |
|------------|---------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standaarden

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 6912 |
|-----|------|

worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

## Technische specificatie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 36   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 30   |
| d-D                                | M12  |
| dh                                 | 6    |
| dk                                 | 18   |
| Voldraad als $L \leq$              | 45   |
| k                                  | 7.5  |
| L (mm)                             | 40   |
| P                                  | 1.75 |
| s                                  | 10   |

## Technische tekening

