
FABORY



Conische zitting DIN 6319 D Roestvaststaal (RVS) A2 type D M8

Artikelnummer	51935.080.001
Merk	-
UBB	500627341521
UNSPSC	31161801
EAN	8715494538947
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)Deze verzonken ringen worden vaak gecombineerd met bolle ringen volgens DIN 6319-C.. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van RP0,2, voor

Standaarden

DIN	6319-D

klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van RP0,2.Gebruik deze ringen niet voor sleufgaten, maar gebruik in plaats daarvan het type DIN 6319-G.type D

Technische specificatie

F max (kN)	17
d1(H13)	8.4
d2(H13)	9.6
d4	17
h3	3.5
h4 ≈	5.6

Technische tekening

