

## Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X70

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01400.200.070                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351194374                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492408983                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M20                    |
| Lengte               | 70 mm                  |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt     |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 52   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 65   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 46   |
| d-D                                | M20  |
| k                                  | 12.5 |
| L (mm)                             | 70   |
| P                                  | 2.5  |
| s                                  | 30   |

