

## Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M30X90

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 01400.300.090 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 950351198177 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161620 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715492409669 |
|-----|---------------|

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| PKG. van 10 | Alleen volledige verpakkingen |
|-------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M30                    |
| Lengte               | 90 mm                  |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt     |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |

**Technische specificatie**

**Technische tekening**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 72   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 85   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 66   |
| d-D                                | M30  |
| k                                  | 18.7 |
| L (mm)                             | 90   |
| P                                  | 3.5  |
| s                                  | 46   |

