

Śruby z łbem sześciokątnym, gwint montażowy, izometryczny DIN 931 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M27X100

Numer artykułu	01400.270.100
Marka	-
UBB	950351197427
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492409591
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M27
Length	100 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Metryczny

Info

Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, gwint walcowany jest poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu. Zaletą tej metody produkcji jest to, że śruby mogą

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

FABORY

być bez przeszkód
stosowane
w każdym
nagwintowanym
otworze. Odpowiadające
im nakrętki
IZOMETRYCZNE
MONTAŻOWE,
zostały
nagwintowane
zgodnie z klasą
tolerancji 6H po
cynkowaniu, tak
aby doskonale
pasowały do
śrub.izometryczna

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
------------------------------------	----

b (min.): $L > 200$ mm	79
------------------------	----

b (min.): $L \leq 125$ mm	60
---------------------------	----

d-D	M27
-----	-----

k	17
---	----

L (mm)	100
--------	-----

P	3
---	---

s	41
---	----

Rysunek techniczny

